

Apsauginės dumplės DADB-V6-100-S376-425

Gaminio numeris: 553385

FESTO

Standartiniam cilindrams pagal ISO 15552.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-------------------------------|---|
| Išorinis diametras | 93 mm |
| Dydis | 100 |
| Eigos ribos | 376 ... 425 mm |
| Cilindro koto pailginimas | 98 mm |
| Konstrukcija | apvalus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Dumplių rinkinys su oro išleidimu |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Atsparumas radio bangoms | Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Produkto svoris | 321 g |
| Montavimo tipas | slydimas Su sriegine galvute |
| Pneumatinis pajungimas | G1/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material adapter components | PA - sustiprintas |
| Material seals | NBR |
| Material bellows | NBR |
| Material threaded pin | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |