

# Apsauginės dumplės DADB-S1-50-S301-350

Gaminio numeris: 553491

FESTO

Standartiniam cilindrams pagal ISO 6432.



## Tech. Duomenys

| Savybės                        | Reikšmė   |
|--------------------------------|---|
| Išorinis diametras             | 57 mm   |
| Dydis                          | 50  |
| Eigos ribos                    | 301 ... 350 mm                                    |
| Cilindro koto pailginimas      | 99 mm   |
| Konstrucija                    | apvalus   |
| Montavimo pozicija             | Bet koks  |
| Konstrucija                    | Dumplių rinkinys<br>su oro išleidimu              |
| Atsparumo korozijai klasė CRC  | 3 - High corrosion stress                         |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L                                    |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a   |
| Atsparumas radio bangoms       | Dulkės<br>Drožlės<br>Alyva<br>Tepalas<br>Benzinas |
| Apsaugos klasė                 | IP54  |
| Aplinkos temperatūra           | -10 ... 80 °C                                     |
| Produkto svoris                | 149 g   |
| Montavimo tipas                | Su sriegine galvute<br>su vidiniu sriegiu         |
| Pneumatinis pajungimas         | G1/4  |
| Informacija                    | atitinka RoHS                                     |
| Material adapter components    | PA - sustiprintas                                 |
| Material seals                 | NBR   |
| Material bellows               | NBR   |
| Material threaded pin          | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis          |