

Apsauginės dumplės DADB-S1-63-S426-475

Gaminio numeris: 553517

FESTO

Standartiniam cilindrams pagal ISO 6432.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	57 mm
Dydis	63
Eigos ribos	426 ... 475 mm
Cilindro koto pailginimas	128 mm
Konstrucija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	Dumplių rinkinys su oro išleidimu
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Atsparumas radio bangoms	Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	187 g
Montavimo tipas	Su sriegine galvute su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter components	PA - sustiprintas
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis