


# Plastikiniai vamzdeliai PUN

Gaminio numeris: 553573

FESTO

Praūome atkreipti dėmesį į mažiausią užsakomą kiekį.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	3 ... 16 mm
Vidinis diametras	2 ... 11 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 30 bar
Leidimas	TŪV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Spalva	mėlynas rudas geltonas žalias bespalvis raudonas Juodas sidabrinis Translucent blue Translucent yellow Translucent green Translucent red Translucent black baltas
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)