


# Analoginis modulis CPX-4AE-TC

Gaminio numeris: 553594

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(imtinau ryšio blokas ir prijungimo prietaisai) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkto svoris	46 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress (sumontuotas)
Didžiausias linijos ilgis	50 m Ekranuotas
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA - sustiprintas PC
LED vaizduoklis	1 group diagnostics 4 channel diagnostics
Diagnoze	Wire break per channel Limit violation per channel parameterisation error
Parametrų konfigūravimas	Limit monitoring/channel Cold-junction compensation Unit of measurement Measured value smoothing Sensor type per channel Monitoring wire break/channel
Vidaus ciklo laikas	250 ms
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	30 mA
Įėjimų kiekis	4
Didžiausia linijos varža	10 Ohm/ laidininkas
Duomenų formatas	15bitų + preambulė Binarinis atvaizdavimas laipsnio dešimtosiomis dalimis
Kartojimo tikslumas	0.05% at 25° C
Pagrindinė klaidos riba 25°C	±0,4 %
Operacinė klaidos riba, susieta su supančiu temperatūriniu diapazonu	±0,6 %
Jutiklio tipas	Tipas B Tipas E Tipas J Tipas K Tipas N Tipas R Tipas S Tipas T
Potencialo atskyrimas kanalas- kanalas	Ne
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip
Apsauga (trumpo jungimo)	vidinė elektroninė apsauga per kanalą