


Plastikiniai vamzdeliai PAN

Gaminio numeris: 553610

FESTO

Prašome atkreipti dėmesį į mažiausią užsakomą kiekį.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4 ... 16 mm
Vidinis diametras	2,5 ... 12 mm
Atitinka standartus	DIN 73378-PA12-PHL
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 35 bar
Leidimas	TŪV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Mineralinė alyva
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-60 ... 100 °C
Spalva	mėlynas rudas geltonas žalias bespalvis raudonas Juodas sidabrinis baltas
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	Poliamidas 12 TPE-A