

# Adsorbcinis džiovintuvas PDAD-13-N3/8



Gaminio numeris: 553758  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Sausam ir švariam suslėgtam orui.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Horizontaliai Vertikalus
Konstrukcija	Šalto regeneravimo adsorbcinis džiovintuvas
Iėjimo slėgis 1	4 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Slėgio rasos taškas	-40 °C
Slėgio rasos taškas prie sumažinto slėgio	-70 °C
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [2:2:2] prie -40°C Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [2:1:2] prie -70°C
Terpės temperatūra	2 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 50 °C
Produkto svoris	14.000 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT3/8-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT3/8-18
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys