

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-4X0,75-GE

Gaminio numeris: 553930

FESTO

standartinė O.D šlangutė, gali atlaikyti aukštas šilumines ir mechanines apkrovas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	18 mm
Vidinis diametras	2,9 mm
Min. lenkimo spindulys	12 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,5 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 217,5 psi
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,006 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 4mm 3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle 3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai
Spalva	geltonas
Atramos kietumas	D 55 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-A