


# Magistralės sąsaja CECX-F-PB-V1

Gaminio numeris: 553981

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Leidimas	c UL us - Listed (OL)
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Energijos sąnaudos 24 V	2 W
Aplinkos temperatūra	5 ... 55 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	10 - 95 %
Apsaugos klasė	IP20
Saugumo klasė	III
Produkto svoris	138 g
Vibracijos nejautrumo bandymas	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Smūgio nejautrumo bandymas	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (pusė sinusoidės)
Būsenų indikavimas	LED geltonas = RDY LED geltonas = STA LED žalias = RUN LED raudonas = ERR
Feldbus jungtis	Magistralinis ryšys Profibus-Master DP-V1
Feldbus jungtis, pajungimo technika	Šakutė Sub-D 9 galvučių
Feldbus jungtis, perdavimo greitis	9,6 kBit/s iki 12 Mbit/s Reguliuojamas per programinę įrangą
Feldbus jungtis, galvaninis atskyrimas	Taip