


Pajungimo kabelis NEBV-H1G2L-P-5-LE2

Gaminio numeris: 554032

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Kabelio priedas	Für statische Anwendungen
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Nominalus AC įtampos lygis	4,5 ... 26,4 V
Nominalus DC įtampos lygis	4,5 ... 26,4 V
maksimali išėjimo srovė	2.000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
Produkto svoris	120 g
Elektrinis pajungimas	2 - šerdžių Tiesi šakutė / kabelis
Kabelio ilgis	5 m
Montavimo tipas	Gnybtas
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	Pin 1 = juodas Pin 3 = schwarz/rot
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	POM PUR
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PVC