


# Paskirstymo blokas MS4N-FRM-FRZ

Gaminio numeris: 554101

FESTO

Naudojama kaip tarpinė detalė tarp dviejų slėgio reguliatorių.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Darbinis slėgis	0 ... 14 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1->2	4.050 l/min
Srauto išėjimas viršuje	3.250 l/min
Srauto išėjimas apačioje	2.900 l/min
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	60 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 4	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu