


# Skirstytuvų sala VTSA-ASI-NPT

Gaminio numeris: 555565

FESTO



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Elektrinis valdymas  | Fieldbus   |
| Elektrinių I/O sistema   | Taip   |
| Skirstytuvų salos tipas  | 44   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                              | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)   |
| Aplinkos temperatūra   | -5 ... 50 °C   |
| Saugojimo temperatūra  | -20 ... 60 °C  |
| Sąlyginė oro drėgmė  | 0 - 90 %   |
| Apsaugos klasė   | IP65   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC  | 0 - No corrosion stress  |
| Operating pressure MPa   | -0,09 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis  | -0,9 ... 10 bar  |
| Pilot pressure MPa   | 0,3 ... 1 MPa  |
| Valdymo slėgis   | 3 ... 10 bar   |
| Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply | 0,3 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis skirstytuvų salai su vidiniu valdymo oru             | 3 ... 10 bar   |
| Operating pressure for valve terminal with internal pilot air supply | 43,5 ... 145 psi   |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)   | atitinka EU-EMV reikalavimus   |
| UKCA marking (see declaration of conformity)                         | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions  |
| KC mark  | KC-EMV   |
| Leidimas   | BIA<br>C-Tick<br>c UL us - Recognized (OL)   |
| Informacija  | atitinka RoHS  |
| Skirstytuvų salos struktūra  | Modulinė konstrukcija, galima jungti skirtingus skirstytuvų dydžius  |
| Veikimo būdas  | elektrinis   |
| Skirstytuvo funkcija   | 2x2/2 uždaras, vienos ritės<br>2x3/2 uždaras, vienos ritės<br>2x3/2 atviras, vienos ritės<br>2x3/2 atviras/uždaras, vienos ritės<br>5/2 bistabilus<br>5/2 bistabilus su dominuojančiu signalu<br>5/2 vienos ritės<br>5/2- tipo, monostabili saugumo funkcija<br>5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu<br>5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas<br>5/3 uždaras<br>5/3, prieiga 2 išmetimas, 4 padavimas |
| Konstrukcija   | Stūmoklio šliaužiklis  |
| Skirstytuvo dydis  | 18 mm<br>26 mm<br>42 mm  |

| Savybės                           | Reikšmė  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | 65 mm<br>52 mm   |
| Valdomas oro tiekimas             | išorinis<br>Vidinis  |
| Didžiausias nominalus srautas     | 550 l/min at 18 mm<br>1100 l/min at 26 mm<br>1300 l/min at 42 mm<br>2900 l/min at 52 mm<br>4000 l/min at 65 mm |
| Tinkamumas vakuumui               | Taip   |
| Oro išmetimo funkcija             | Via throttle plate   |
| Signal status display             | LED  |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V   |
| Leistini įtampos svyravimai       | +/- 10 %   |