


Kampinė jungties plokštė VABF-S2-2-A1G2-N12

Gaminio numeris: 555703

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	58,1 mm
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	359 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys