



Reguliavimo plokštė VABF-S2-2-R6C2-C-6

Gaminio numeris: 555781

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Plotis | 54 mm |
| Paremtas standartu | ISO 5599-2 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito | Pressure regulator for 2 reversible |
| Valdiklio funkcija | Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu |
| Slėgio dydžio pasirinkimas | galimas |
| Slėgio reguliavimo diapazonas Mpa | 0,05 ... 6 MPa |
| Slėgio valdymo diapazonas | 0,5 ... 60 bar |
| Slėgio reguliavimo diapazonas psi | 7,25 ... 870 psi |
| Jėjimo slėgis 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Slėgis jėjime 1 Mpa | 0,05 ... 1 MPa |
| Slėgis jėjime 1psi | 7,25 ... 145 psi |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apsaugos klasė | IP65 NEMA 4 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 1.230 g |
| vertikalaus tvirtinimo būdas | ant maitinimo bloko ant individualios plokštės |
| Manometro pajungimas | su išlaikymo gnybtu |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | Padengtas aliuminiu |