


# Vertikali oro pajungimo plokštė

## VABF-S2-2-P1A3-N12

Gaminio numeris: 555787

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	54 mm
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito	Alternatyvus slėgio palaikymas per 1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Jėjimo slėgis 1	0,5 ... 10 bar
Slėgis jėjime 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Slėgis jėjime 1psi	7,25 ... 145 psi
Standartinis nominalus srauto debitas	2.800 l/min
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	605 g
vertikalaus tvirtinimo būdas	ant maitinimo bloko ant individualios plokštės
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu