



Srauto reguliavimo plokštė

VABF-S2-2-F1B1-C

Gaminio numeris: 555789

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Plotis | 54 mm |
| Paremtas standartu | ISO 5599-2 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pneumatiniai elementai montuojami vienas ant kito | Stabdymo plokštė, išmetamo oro srautui kontroliuoti |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Įėjimo slėgis 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Slėgis įėjime 1 Mpa | 0,05 ... 1 MPa |
| Slėgis įėjime 1psi | 7,25 ... 145 psi |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apsaugos klasė | IP65 NEMA 4 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 565 g |
| vertikalaus tvirtinimo būdas | ant maitinimo bloko ant individualios plokštės |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |