


Pagrindas VMPA2-FB-AP-2-1-S0

Gaminio numeris: 555902

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|-------------------------|
| Plotis | 43 mm |
| Ilgis | 107,3 mm |
| Tinklelio matmuo | 21 mm |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 2 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Valdymo slėgis | 3 ... 8 bar |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 185 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | Padengtas aliuminiu |