


# Mova

## EAMD-19-15-10-8X10

Gaminio numeris: 557998

FESTO

pavaros elementas, kuris perduoda žingsninio ar servo variklio sukamąjį judesį.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	10 mm
Laikiklio skersmuo 2	8 mm
Dydis	19
Nominalus ilgis	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,445 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	2 Nm
Produkto svoris	13 g
Informacija	atitinka RoHS