

Mova

EAMD-67-51-24-32X32-U

Gaminio numeris: 558008

FESTO

pavaros elementas, kuris perduoda žingsninio ar servo variklio sukamąjį judesį.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	24 mm
Laikiklio skersmuo 2	32 mm
Dydis	67
Nominalus ilgis	51 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	374 kgmm ²
Keičiamas momentas	143 Nm
Produkto svoris	736 g
Informacija	atitinka RoHS