


# Mova

## EAMD-67-82-24-32X32-U

Gaminio numeris: 558009

FESTO

pavaros elementas, kuris perduoda žingsninio ar servo variklio sukamąjį judesį.



### Tech. Duomenys

| Savybės                  | Reikšmė               |
|--------------------------|-----------------------|
| Laikiklio skersmuo 1     | 24 mm                 |
| Laikiklio skersmuo 2     | 32 mm                 |
| Dydis                    | 67                    |
| Nominalus ilgis          | 82 mm                 |
| Montavimo pozicija       | Bet koks              |
| Maksimalus greitis       | 4.500 1/min           |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L        |
| Saugojimo temperatūra    | -25 ... 60 °C         |
| Sąlyginė oro drėgmė      | 0 - 95 %              |
| Aplinkos temperatūra     | -25 ... 60 °C         |
| Inercijos masės momentas | 831 kgmm <sup>2</sup> |
| Keičiamas momentas       | 143 Nm                |
| Produkto svoris          | 1.559 g               |
| Informacija              | atitinka RoHS         |