


Mova

EAMB-44-7-35X30-32X32

Gaminio numeris: 558038

FESTO

tinka pavaroms su velenu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	35 mm
Laikiklio skersmuo 2	32 mm
Dydis	185
Nominalus ilgis	30 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	75,3 kgmm ²
Keičiamas momentas	200 Nm
Produkto svoris	463 g
Informacija	atitinka RoHS