

# Plastikiniai vamzdeliai

## PUN-H-8X1,25-GE

Gaminio numeris: 558301

FESTO

Tinka maisto pramonėje (atsparumas hidrolizei)

This product is suitable for use with the fittings series types: QS, NPQP, NPQM, CRQS and CK.



### Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Išorinis diametras                              | 8 mm   |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą           | 37 mm  |
| Vidinis diametras                               | 5,7 mm   |
| Min. lenkimo spindulys                          | 21 mm  |
| Instructions for use                            | TPE-U Ether basiert  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1 MPa   |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio  | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 145 psi  |
| Nuoroda į darbinį slėgį                         | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| Leidimas  | TÜV  |
| Skyriaus sertifikatas                           | B 013277 0506 00   |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Material fire test                              | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a  |
| Švaros klasė                                    | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Food-safe                                       | See Supplementary material information   |
| Aplinkos temperatūra                            | -35 ... 60 °C  |
| Produkto svoris pagal ilgį                      | 0,0287 kg/m  |
| Pneumatinis pajungimas                          | Kištuko jungties išorinis skersmuo 8mm<br>6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle   |
| Spalva  | geltonas   |
| Atramos kietumas                                | D 52 +/-3  |
| Informacija                                     | atitinka RoHS  |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |