



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	24 mm
Laikiklio skersmuo 2	25 mm
Dydis	56
Nominalus ilgis	58 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	128 kgmm ²
Keičiamas momentas	60 Nm
Produkto svoris	265 g
Informacija	atitinka RoHS