


Pasyvi ašių kreipiančioji EGC-120- -FA

Gaminio numeris: 558866

FESTO

With recirculating ball bearing guide, without drive.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	50 ... 8.500 mm
Dydis	120
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Maksimalus pagreitis	50 m/s ²
Maksimalus greitis	5 m/s
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos momentas I _x	4.620E+03 mm ⁴
Inercijos momentas I _y	5.650E+03 mm ⁴
Maksimali jėga F _y	6.890 N
Maksimali jėga F _z	6.890 N
Didžiausia tuščios eigos- perstūmimo varža	15 N
Maksimalus momentas M _x	144 Nm
Susukimo inercijos momentas I _t	2.680E+03 mm ⁴
Pneumatinė prieiga stabdžiui	M5
Material of profile	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
Material cover profile	ABS
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material guide slide	Plienas
Material guide rail	Plienas
Material slide	Aliuminio liejinys anoduotas