


Ašies komplektas EAMM-A-A19-42A

Gaminio numeris: 558895

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	19
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Inercijos masės momentas	1,06 kgmm ²
Keičiamas momentas	2,2 Nm
Produkto svoris	270 g
Informacija	atitinka RoHS