



Trijų taškų griebtuvas HGDT-25-A-F-G2

Gaminio numeris: 560179

FESTO

Tvirtas, pritaikomas kaip vidinis arba išorinis griebtuvas, su pozicijos indikavimo galimybe. Užtikrinta sugriebimo jėga uždariant ...- G2.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 25 |
| Spaustuvų eiga | 1,5 mm |
| Maksimalus perstūmimo tikslumas | ≤ 0,2 mm |
| Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay | ≤ 0,1 deg |
| Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz | ≤ 0,05 mm |
| Simetrinis pasukimas | ≤ 0,2 mm |
| Kartojimo tikslumas, griebtuvas | ≤ 0,03 mm |
| Griebtuvo pirštų skaičius | 3 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Griebimo funkcija | 3- taškas |
| Griebtuvo jėga | Uždarymo metu |
| Konstrukcija | Pasvirusi plokštuma valdomos sekos judėjimas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 4 ... 8 bar |
| Darbinis slėgis, sandarinimo oras | 0 ... 0,5 bar |
| Maksimalus griebtuvo darbo dažnis | ≤ 4 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 38 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 33 ms |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Masės inercijos momentas | 0,5 kgcm ² |
| Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz | 350 N |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx | 7 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas My | 10 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz | 5 Nm |
| Tepimo intervalas kreipiamųjų komponentams | 5 Mio SP |
| Maksimaki masė išoriniam griebtuvo pirštui | 10 g |
| Produkto svoris | 203 g |
| Montavimo tipas | Su kiauryme ir kaiščiu Su vidiniu sriegiu ir kaiščiu Pasirenkamas |
| Pneumatinė jungtis, sandarinimo oras | M5 |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover cap | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material housing | Aliuminio liejinys Padengtas COMPCOTE |
| Material gripper jaws | Steel, hardened |