

Kabelis

VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

Gaminio numeris: 560422

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	462 g
Elektrinis pajungimas	Jungtis su kabeliu
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartas
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	115 mm
Kabelio skersmuo	9,6 mm
Kabelio struktūra	36x0,25
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC