


# Galinė plokštė VMPAL-EPR-SP

Gaminio numeris: 560947

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	28,8 mm
Ilgis	107,3 mm
Integruota funkcija	Pilot air selector for choosing the pilot air supply (internal or external)
Srauto kryptis	reversuojamas
Skirstytuvų salos struktūra	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	180 g
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	M7
Valdomas išmetimo portas 82/84	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material end plate	Padengtas aliuminiu PA - sustiprintas