


# Mova

## EAMD-16-15-6.35-8X10

Gaminio numeris: 561292

FESTO

pavaros elementas, kuris perduoda žingsninio ar servo variklio sukamąjį judesį.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	6,35 mm
Laikiklio skersmuo 2	8 mm
Dydis	16
Nominalus ilgis	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,355 kgmm <sup>2</sup>
Keičiamas momentas	1,6 Nm
Produkto svoris	12,8 g
Informacija	atitinka RoHS