

# Plastikiniai vamzdeliai PUN-V0-10X2-WS-C

Gaminio numeris: 561716

FESTO

Nepalaikantis degimo



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	10 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	42 mm
Vidinis diametras	6 mm
Min. lenkimo spindulys	12 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,9 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 9 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 130,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,6 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 232 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Note on ambient temperature	For unpressurised use up to 90 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,064 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai
Spalva	baltas
Pastaba dėl spalvos	Dėl apsaugos nuo ugnies nuokrypis nuo standartinės spalvos
Atramos kietumas	D 54 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)