

Plastikiniai vamzdeliai PUN-V0-12X2-BR-C

Gaminio numeris: 561725

FESTO

Nepalaikantis degimo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	55 mm
Vidinis diametras	8 mm
Min. lenkimo spindulys	19 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Leidimas	TŪV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Note on ambient temperature	For unpressurised use up to 90 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,08 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm
Spalva	rudas
Pastaba dėl spalvos	Dėl apsaugos nuo ugnies nuokrypis nuo standartinės spalvos
Atramos kietumas	D 54 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)