


# Valdymo blokas CPX-CM-HPP

Gaminio numeris: 562214

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	140 g
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Galios susilpnėjimo mažinimas	10 ms
Bendras ašių skaičius	4
Matmenys B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Valdymo sąsaja	CAN-Bus
Fieldbus sąsaja	1x lizdas, M9, 5-kojelės
Įrenginio-specifinė diagnostika	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
Parama konfigūruojant	MMI rankinis valdymo įtaisas
Parametrų konfigūravimas	Forcing of channels Sistemos parametrai
Sparta, bodais	1 Mbit/s
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Protokolas	FHPP
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Paprastai 80 mA
Maksimali adreso apimtis išėjimams	32 Byte
Maksimali adreso apimtis įėjimams	32 Byte
Produkto-specifinis LED displėjus	Error PL: tiekimo įkrovimas
Material housing	PA - sustiprintas PC