


Šarnyro flanšas SNGB-200-B

Gaminio numeris: 562455

FESTO

Suitable clevis foot LN, LSN in steel variant.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	200
Paremtas standartu	ISO 15552
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 90 °C
Produkto svoris	10.020 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Plienas Galvanizuota
Material mounting pin	galvanizuotas plienas
Material sleeve	Plienas
Material bearing	Plastinis
Material disc	galvanizuotas plienas
Material screws	Plienas, cinkuotas
Material lock	spyruoklinis plienas, cinkuotas