


Pajungimo kabelis NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Gaminio numeris: 562473

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 61076-2-101 ISO 20401
Darbo režimo displotėjus	LED geltonas
Produkto svoris	165 g
Elektrinis pajungimas	4-kojelės / 2-laidai kampinė jungtis / Kabelis M8x1
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 26,4 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Suitable for energy chains
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	35 mm
Kabelio skersmuo	3,3 mm
Kabelio struktūra	2x0,25
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaracija)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	Žalvaris Auksoota
Material insulation	PVC