


Kreipiamosios su elektrine pavara EGSK-20- -

Gaminio numeris: 562750

FESTO



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	25 ... 125 mm
Dydis	20
Veleno skersmuo	6 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis With ball screw
Nuoroda	Nustatymo jungiklis
Sraigto tipas	Ball screw
Maksimalus pagreitis	10 m/s ²
Maksimalus greitis	0,19 ... 1,1 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,003 - ±0,01 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP10
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Dinaminė apkrova įtvirtinus kietai	1.000 N
Linijinių kreipiamųjų dinaminė apkrova	2.849 N
Inercijos momentas ly	6,1E+03 mm ⁴
Inercijos momentas lz	62E+03 mm ⁴
Didž. perstūmimo jėga Fx	69 ... 133 N
Statinė linijinių kreipiamųjų apkrova	6.300 N
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,01 kgcm ²
Padavimo konstanta	1 ... 6 mm/U
Statinė apkrova įtvirtinus kietai	1.240 N
Montavimo tipas	Su vidiniu sriegiu ir kaiščiu
Material of end caps	Padengtas aliuminiu padengtas
Material of profile	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija	atitinka RoHS
Material drive cover	Padengtas aliuminiu padengtas
Material slide	Plienas
Material spindle nut	Plienas
Material spindle	Plienas