


Kreipiamosios su elektrine pavara EGSP-46- -

Gaminio numeris: 562757
Nebetiekiamas produktas


FESTO

With recirculating ball bearing guide

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Darbinė eiga	200 ... 840 mm
Dydis	46
Veleno skersmuo	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis With ball screw
Nuoroda	Nustatymo jungiklis
Sraigto tipas	Ball screw
Maksimalus pagreitis	20 m/s ²
Maksimalus greitis	0,43 ... 2 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,003 - ±0,01 mm
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Apsaugos klasė	IP10
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Dinaminė apkrova įtvirtinus kietai	6.700 N
Inercijos momentas Iy	205E+03 mm ⁴
Inercijos momentas Iz	1.450E+03 mm ⁴
Didž. perstūmimo jėga Fx	267 ... 460 N
Masės inercijos momentas JH vienam metrui eigos	0,39 kgcm ²
Padavimo konstanta	10 ... 20 mm/U
Statinė apkrova įtvirtinus kietai	3.330 N
Montavimo tipas	Su vidiniu sriegiu ir kaiščiu
Material of end caps	Aliuminio liejinys padengtas
Material of profile	padengtas aukštai legiruotas plienas
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material drive cover	Padengtas aliuminiu padengtas
Material slide	Plienas
Material spindle nut	Plienas
Material spindle	Plienas