


Terminalas CPX-P

Gaminio numeris: 562818

FESTO

Electric IO, use of intrinsically safe modules possible.



Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Elektrinis valdymas	Fieldbus Integruotas valdiklis
Didžiausias modulių skaičius	10
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP20 IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) atitinka EU reikalavimus mechanizmams in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Leidimas	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorijos dujos	II 3G
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Dujų rūšis apsaugai nuo sproginio	Ex ec IIC T4 Gc X
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skyriaus sertifikatas	DNV 15.0193 X
LED vaizduoklis	Bus status Channel status Modulio būseną System state
Diagnoze	Diagnostics memory Channel and module-oriented diagnostics Žemos įtampos modulis
Maksimali adreso apimtis įėjimams	64 Byte
Maksimali adreso apimtis išėjimams	64 Byte
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup
Vidaus ciklo laikas	< 1 ms
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 25 %