


Variklio valdiklis SFC-LACI-VD-10-E-H2-IO

Gaminio numeris: 562846

FESTO

Cilindrų su linijiniais varikliais DNCE-...-LAS ir DFME-...-LAS parametrizavimui bei pozicionavimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio darbinis režimas	adaptyvus būsenos valdiklis
Padėties jutiklis	Enkoderis
Tinklo filtras	Integruota
Apsauginė funkcija	Išt stebėjimas Srovės stebėjimas Įtampos dingimo detekcija Tempimo klaidos stebėjimas Programinės įrangos galinės padėties nustatymas
Displėjus	LED Grafinis LCD displejus 128 x 64 pikselių
Valdymo elementai	4 mygtukai
Skaitmeninio loginio išėjimo charakteristikos	Galvaniškai neatskirta konfiguruojamas
Maks. srovė, skaitmeniniai loginiai išėjimai	1 A
Maksimali nuolatinė vidinės grandinės įtampa	48 V
Nominali valdiklio galia	480 VA
Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas	24 V
Nominali įtampa, apkrova DC	48 V
Nominali srovė, apkrova	10 A
Efektyvi nominali fazės srovė	10 A
Parametrų konfigūravimo sąsaja	RS232 (38400 Baud) Parametrų konfigūracija ir pavedimas
Maksimali galia	960 VA
Srovės pikas, apkrova	20 A
Srovės pikas, logikos maitinimas	3,8 A
Efektinė pikinė fazės srovė	15 A
Leistina riba, maitinimas	+5 %/ -10 %
Leistinas diapazonas, loginė įtampa	± 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Saugojimo temperatūra	-20 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	nesikondensuojantis 0 - 90 %
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Leidimas	C-Tick
Produkto svoris	1.300 g
24 V DC skaitmeninių loginių išėjimų skaičius	7
Skaitmeninių loginių įėjimų skaičius	11
Proceso sąsaja	32 skersiniam įrašam Įėjimo/Išėjimo sujungimas
Specifikacija, loginis įėjimas	IEC 61131
Loginio įėjimo darbinis diapazonas	24 V

Savybės	Reikšmė
Enkoderio sąsajos išėjimas, charakteristikos	BISS
Enkoderio sąsajos įėjimas, charakteristikos	RS485/RS422
Loginio įėjimo charakteristikos	Elektriškai izoliuota
Montavimo tipas	su sienos/paviršiaus tvirtinimu su bėgeliu
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS