


Variklio valdiklis SFC-LACI-VD-10-E-H0-CO

Gaminio numeris: 562849

FESTO

Cilindrų su linijiniais varikliais DNCE-...-LAS ir DFME-...-LAS parametrizavimui bei pozicionavimui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Valdiklio darbinis režimas | adaptyvus būsenos valdiklis |
| Padėties jutiklis | Enkoderis |
| Tinklo filtras | Integruota |
| Apsauginė funkcija | Išt stebėjimas Programinės įrangos galinės padėties nustatymas Tempimo klaidos stebėjimas Įtampos dingimo detekcija Srovės stebėjimas |
| Displėjus | LED |
| Magistralę užbaigianti varža | 120 omų, išorinė |
| Skaitmeninio loginio išėjimo charakteristikos | Galvaniškai neatskirta konfiguruojamas |
| Maks. srovė, skaitmeniniai loginiai išėjimai | 1 A |
| Maksimali nuolatinė vidinės grandinės įtampa | 48 V |
| Nominali valdiklio galia | 480 VA |
| Nominali nuolatinė įtampa, logikos maitinimas | 24 V |
| Nominali įtampa, apkrova DC | 48 V |
| Nominali srovė, apkrova | 10 A |
| Efektyvi nominali fazės srovė | 10 A |
| Parametrų konfigūravimo sąsaja | Parametrų konfigūracija ir pavidimas RS232 (38400 Baud) |
| Maksimali galia | 960 VA |
| Srovės pikas, apkrova | 20 A |
| Srovės pikas, logikos maitinimas | 3,8 A |
| Efektinė pikinė fazės srovė | 15 A |
| Leistina riba, maitinimas | +5 %/ -10 % |
| Leistinas diapazonas, loginė įtampa | ± 10 % |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvims |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | nesikondensuojantis 0 - 90 % |
| Apsaugos klasė | IP54 |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 40 °C |
| Leidimas | C-Tick |
| Produkto svoris | 1.300 g |
| 24 V DC skaitmeninių loginių išėjimų skaičius | 3 |
| Skaitmeninių loginių įėjimų skaičius | 3 |
| Komunikacijų profilis | FHPP CAN interpolated DS301/DSP402 |
| Proceso sąsaja | CANopen |
| Specifikacija, loginis įėjimas | IEC 61131 |
| Loginio įėjimo darbinis diapazonas | 24 V |

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Enkoderio sąsajos išėjimas, charakteristikos | BISS |
| Enkoderio sąsajos įėjimas, charakteristikos | RS485/RS422 |
| Loginio įėjimo charakteristikos | Elektriškai izoliuota |
| Magistralės jungtis | 9 galvučių Kištukas Sub-D |
| Fieldbus sujungimas | CANopen |
| Maksimali fieldbus duomenų perdavimo sparta | 1 Mbit/s |
| Montavimo tipas | su sienos/paviršiaus tvirtinimu su bėgeliu |
| Informacija | atitinka RoHS Turi PWIS medžiagų |