

Paleidimo vožtuvas MS9-EE-G-V110-VS

Gaminio numeris: 562941

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	9
Tinklelio matmuo	90 mm
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Veikimo būdas	elektrinis
Sandarinimo principas	švelnus
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Rankinis valdymas	fiksavimas Stūmimas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Darbinis slėgis	3,5 ... 16 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	18.000 l/min
Standartinis pralaidumas 2-3	14.100 l/min
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	110 V AC: 50 Hz, perjungimo galia 11.5 VA, užlaikymo talpa 8.9 VA 110 V AC: 60 Hz, perjungimo galia 9.5 VA, užlaikymo talpa 6.2 VA
Darbinė terpė	išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 µm, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Informacija	atitinka RoHS
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Pasirenkamas su priedais Instaliavimas į liniją
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	2.100 g
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1
Elektrinis pajungimas	Kištukas Kubinės konstrukcijos Pagal DIN EN 175301-803 A forma
Informacija apie medžiaga, koto vijos	POM
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu