

Paleidimo vožtuvas MS9-EE-G-V230-VS

Gaminio numeris: 562943

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|---|
| Serijos | MS |
| Dydis | 9 |
| Tinklelio matmuo | 90 mm |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Oro išmetimo funkcija | nedroseliuojantis |
| Rankinis valdymas | fiksavimas Stūmimas |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Darbinis slėgis | 3,5 ... 16 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 18.000 l/min |
| Standartinis pralaidumas 2-3 | 14.100 l/min |
| Budėjimo ciklas | 100% |
| Ritės charakteristikos duomenys | 230 V AC: 50 Hz, perjungimo galia 11.5 VA, užlaikymo talpa 9.1 VA 230 V AC: 60 Hz, perjungimo galia 9.5 VA, užlaikymo talpa 6.4 VA |
| Darbinė terpė | išfiltruotas suspaustas oras, filtravimo laipsnis 40 μm, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas su priedais Instaliavimas į liniją |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Produkto svoris | 2.100 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | G1 |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas Kubinės konstrukcijos Pagal DIN EN 175301-803 A forma |
| Informacija apie medžiaga, koto vijos | POM |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |