


# Posūčio pavara DRQD-B-16-90-PPVJ-A-AR-FW

Gaminio numeris: 563367  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties sekimui, su galine smūgio amortizacija ir eigos kompensavimo guoliais. Maitinimo jungtis dešinėje.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Abiejose pusėse nustatomas posūčio kampas	-20 /+ 6 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Maksimalus tarpinių pozicijų skaičius	1
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	4 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	1,6 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,0005 kgm <sup>2</sup>
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pavaros veleną	Terminiškai apdirbtas plienas
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis