



Srauto reguliavimo plokštė

VABF-S7-F1B5P1-F

Gaminio numeris: 563401

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apsaugos klasė	IP65
Montavimo tipas	Su kiauryme
Valdomas oro portas 12	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Flange 1/4 jungtis pagal NAMUR
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aluminium (Ematal coated)
Material seals	NBR