


Kabelis

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Gaminio numeris: 563782

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Elektrinis pajungimas	Tiesus lizdas / tiesus lizdas Sub-D / Sub-D 15-kojelių / 9-kojelės
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	Standartas
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	79 mm
Kabelio skersmuo	6,6 mm
Kabelio tipas	LIYCY
Kabelio struktūra	6x0,34 Ekranuotas
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	DIN 47100
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	Metalizuotas polimeras Metalas
Material electrical contact	Auksuota