

Mikro filtras

MS9-LFM-G-AUM-HF-DA

Gaminio numeris: 564052

FESTO

0.01 µm filtras, metalinė kolba, didelis pralaidumas, rankinis kondensato išleidimas, su monometru, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Serijos	MS
Dydis	9
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Darbinis slėgis	0 ... 20 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	7.800 l/min
Mažiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei	390 l/min
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Maksimalus kondensato kiekis	225 ml
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m ³
Diferencinis slėgis	Vaizdinis indikatorius
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Kolekatoriaus modulis
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Kolekatoriaus modulis
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material of cover	PA
Material filter	Boro silikato pluoštas
Material bowl	Aliuminio liejinys
Material screen	PA
Material seals	NBR
Produkto svoris	2.500 g