

Filtrai

MS9-LF-G-CUV

Gaminio numeris: 564109

FESTO

5 µm filtras, metalinė kolba, automatinis kondensato išleidimas, srauto kryptis iš kairės į dešinę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	9
Serijos	MS
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Maksimalus kondensato kiekis	220 ml
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Nesprogi aplinkos temperatūra	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	5 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	2.000 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Material of cover	PA - sustiprintas
Material of spin disc	POM
Material of filter holder	POM
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Padengtas aliuminiu
Material mounting bracket	Padengtas aliuminiu
Material filter	PE
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material module connector	Padengtas aliuminiu
Material bowl	Aliuminio liejinys
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM