


# T įkišama detalė CRQST-1/4-1/4-U

Gaminio numeris: 565336  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Standartas                                       |
| Nominalus dydis                                 | 0,217 "  |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Konstrukcija                                    | T- forma   |
| Dėžės dydis                                     | 1  |
| Konstrukcija                                    | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,4 MPa                               |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 14 bar                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 203 psi                              |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 4 - Very high corrosion stress                   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                               |
| Food-safe                                       | See Supplementary material information           |
| Aplinkos temperatūra                            | -20 ... 150 °C                                   |
| Maksimalus priveržimo momentas                  | 11,801 ft-lbf                                    |
| Produkto svoris                                 | 1,185 oz   |
| Naudojami laidai                                | PFAN   |
| Montavimo tipas                                 | External hex 35/64                               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Male thread 1/4 NPTF                             |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | vamzdeliui, 1/4" išorinio skersmens              |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | -4 ... 302 °F                                    |
| Informacija                                     | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                                | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |
| Material release ring                           | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |
| Material of tubing seal                         | FPM  |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |