


# Sujungimų blokas CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Gaminio numeris: 565703

FESTO

Clamping technology, for intrinsically safe modules.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(įmtinai ryšio blokas ir prijungimo prietaisai) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Montavimo tipas	ant CPX-M-GE... Modulių
Produkto svoris	100 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress (sumontuotas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX kategorijos dujos	II (1) G
ATEX kategorijos dulės	II (1) D
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	[Ex ia Ga] IIC
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	[Ex ia Da] IIIC
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skyriaus sertifikatas	DNV 15.0192 X IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Elektrinis pajungimas	8-galvučių / 8-galvučių
Jėjimų kiekis	8