


Sujungimų blokas CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Gaminio numeris: 565705

FESTO

M12 connection, for intrinsically safe modules.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Matmenys B x L x H	(įmtinai ryšio blokas ir prijungimo prietaisai) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Montavimo tipas	ant CPX-M-GE... Modulių
Produkto svoris	120 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Sąlyginė oro drėgmė	95 % nesikondensuojantis
Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress (sumontuotas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX kategorijos dujos	II (1) G
ATEX kategorijos dulės	II (1) D
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	[Ex ia Ga] IIC
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	[Ex ia Da] IIIC
Nesprogi aplinkos temperatūra	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Skyriaus sertifikatas	DNV 15.0192 X IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Elektrinis pajungimas	4-poliai 4x rozetė A-koduojamas M12x1apvalus sujungimo kištukas
Iėjimų kiekis	8