


Posūtkio pavara DSM-40-270-P1-A-B

Gaminio numeris: 566211

FESTO

With spigot shaft, elastic cushioning rings/pads at both ends with fixed stop.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Dempferiavimo kampas	6,5 deg
Posūtkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 240 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 240 deg
Dempferiavimas	Amortizavimo žiedai / abiejuose galuose stopymo plokštelės
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslus nustatymas	-6 deg
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Sukamas sparnas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali ašinė jėga	120 N
Maksimali spindulinė jėga	350 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,105 kgm ²
Produkto svoris	2.870 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	Plienas Nikeluota
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys